


ディファレンシャル 両面接着テープ

EBISU TAPE #760D

1. 概 要

EBISU両面接着テープ#760Dはフィルム基材を使用した異接着両面テープです。
1面は強粘着、2面は強粘着再剥離のディファレンシャル両面テープです。

2. 構 成



3. 特 長

- (1) フィルム基材仕様により表面材によるアウトガスの影響を受け難く、本来の粘着性能を維持します。
- (2) 強粘着と再剥離のディファレンシャルタイプでリサイクル用途での使用に適しています。
- (3) 薄手PET基材を使用し、貼り合せ等の加工性と寸法安定性に優れています。

4. 規 格

厚さ (mm)		最大幅 (mm)	長さ (m)
テープ	剥離紙		
0.10	0.11	1050	50 , 100

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

5. 特 性

測定項目		強粘着 (1面)	強粘着再剥離 (2面)	測定方法
粘着力 (N/25mm)	SUS	20.10	18.62	被着体: SUS板 圧着条件: 2kgゴムロールで1往復圧着 剥離角度: 180° 引張速度: 300mm/分
保持力 (mm)	SUS	0.30	0.25	被着体: SUS板 サイズ: 25mm×25mm 測定条件: 40°C×500g×1hrでのズレ長さ
ボールタック (No.)		10	10	J. DOW氏法 (1/32)

※ 測定値は実測値であり保証値ではありません。

2021.6.1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014
東京都台東区北上野2丁目21番10号
TEL: 03 (3845) 4111 FAX: 03 (3845) 5301
大阪 〒578-0921
大阪府東大阪市水走5丁目6番2号
TEL: 072 (964) 2251 FAX: 072 (964) 0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場